

T04 – IMBALLAGGI BER-PA

Rev.00 del 12/06/06 Preparato da Sergio Parzani e Approvato da Eugenio Parzani

STANDARD

INSIDE DIAMETER - DIAMETRO INTERNO	CROSS SECTION – CORDA						
	0 → 1 ⁹⁹	2 ⁰⁰ → 2 ⁹⁹	3 ⁰⁰ → 3 ⁹⁹	4 ⁰⁰ → 5 ⁹⁹	6 ⁰⁰ → 7 ⁹⁹	8 ⁰⁰ → 9 ⁹⁹	10 ⁰⁰ → 12 ⁹⁹
0, ⁰⁰ → 5, ⁰⁰	50.000	50.000	25.000	10.000	5.000	2.500	1.000
5, ⁰¹ → 10, ⁰⁰	50.000	25.000	10.000	5.000	2.500	1.000	1.000
10, ⁰¹ → 20, ⁰⁰	25.000	10.000	5.000	2.500	1.000	1.000	500
20, ⁰¹ → 40, ⁰⁰	10.000	5.000	2.500	1.000	1.000	500	500
40, ⁰¹ → 70, ⁰⁰	5.000	2.500	1.000	1.000	500	500	250
70, ⁰¹ → 100, ⁰⁰	2.500	1.000	1.000	500	500	250	100
100, ⁰¹ → 200, ⁰⁰	1.000	1.000	500	500	250	100	50
200, ⁰¹ → 300, ⁰⁰	1.000	500	500	250	100	50	50
300, ⁰¹ → 400, ⁰⁰	500	500	250	100	50	50	50
400, ⁰¹ → 500, ⁰⁰	500	250	100	50	50	50	25
500, ⁰¹ → 600, ⁰⁰	250	100	50	50	50	25	10
600, ⁰¹ → 800, ⁰⁰	100	50	50	50	25	10	10

SM (PICCOLI - SMALL)

INSIDE DIAMETER - DIAMETRO INTERNO	FKM FPM	OTHERS - ALTRI
0, ⁰⁰ → 10, ⁰⁰	10.000	25.000
10, ⁰¹ → 20, ⁰⁰	5.000	10.000
20, ⁰¹ → 40, ⁰⁰	2.500	5.000
40, ⁰¹ → 80, ⁰⁰	1.000	2.500
80, ⁰¹ → 100, ⁰⁰	500	1.000
100, ⁰¹ → 150, ⁰⁰	250	500
150, ⁰¹ → 200, ⁰⁰	100	250
200, ⁰¹ → 300, ⁰⁰	50	100
300, ⁰¹ → 400, ⁰⁰	25	50
400, ⁰¹ → 500, ⁰⁰	10	25
500, ⁰¹ →	5	10